




Escolha a placa que você quer trabalhar:

- de petri -35mm, 50mm, 60mm, 100mm
- 6 wells
- 12 wells
- 48 wells
- 96 wells



Escolha o revestimento

- poli-d-lisina
- colágeno
- sem revestimento

Escolha o diâmetro do vidro no fundo da placa


- 10mm
- 14mm
- 20mm



Escolha a espessura do vidro

- 0
- 1,0
- 1,5

Para a maioria dos
ensaio de imagem,
No 1,5 é o mais
usado



Capture sua imagem

